

**Kavennusholkki, Varren Ø d1 / kiinnitys-Ø d2: 32/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319426 32/12
GTIN	4045197586698
Tuoteluokka	32V

Kuvaus**Malli:**

Sopii VDI-pitimeen, muoto E2 (nro 319275 – 319405).

Soveltuu sisäjähdytykseen, ei halkaistu. Työkalu kiinnitetään ja kiristetään kahdella kiristysruuvilla.

Käyttö:

Ø-pienennykseen lieriövarrella varustetulle työkalulle.

Tekninen kuvaus

Varren Ø d ₁	32 mm
Ø d ₄	40 mm
l ₁	58 mm
l ₂	5 mm
Kiinnike-Ø d ₂	12 mm
Malli	Kuva 1
Tuotetyyppi	Kavennusholkki ulosvetosuojalla

