



Kierretapin jatkokappale, Tyyppi: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero	338400 3
GTIN	4045197336637
Tuoteluokka	32H

Kuvaus

Malli:

- Pitkä tai erikoispitkä versio.
- Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.
- Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.
- Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkeisiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.

Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsuisissä paikoissa, esim. syvennykset, olakkeet, särmät, erittäin syvällä olevat sisäkierteet tai suoraan valuseiniin.

Huomautus:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

kierteen nimellis-Ø:lle d_1 DIN 371	M4
kierteen nimellis-Ø:lle d_1 DIN 374/376	M6
Jatkokappaleen $\varnothing D_3$	6 mm
nelikulmalle K_1	3,4 mm
Jatkokappale K_2	4,9 mm
Jatkokappale L_3	130 mm
kiinnityspituudelle l_1	23 mm
Jatkokappaleen $\varnothing D_4$	8,4 mm
kierrevarren Ø:lle d_2	4,5 mm

Jatkokappale L ₂	60 mm
Tuotetyyppi	Jatkokappale