



## Kierretapin jatkokappale, Tyyppi: 13L



### Tilaustiedot

Tilausnumero	338400 13L
GTIN	4045197429520
Tuoteluokka	32H

### Kuvaus

#### Malli:

- Pitkä tai erikoispitkä versio.
- Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.
- Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.
- Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkimiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.

#### Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsisissä paikoissa, esim. syvennykset, olakkeet, särmät, erittäin syvällä olevat sisäkierteet tai suoraan valuseiniin.

#### Huomautus:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.

### Tekninen kuvaus

kierteen nimellis-Ø:lle $d_1$ DIN 374/376	M22 – M24
kiinnityspituudelle $l_1$	43 mm
nelikulmalle $K_1$	14,5 mm
Jatkokappaleen $\varnothing D_3$	18 mm
Jatkokappale $L_3$	330 mm
Jatkokappale $L_2$	100 mm
Jatkokappaleen $\varnothing D_4$	26 mm
kierrevarren Ø:lle $d_2$	18 mm
Jatkokappale $K_2$	14,5 mm

Tuotetyyppi

Jatkokappale