

**Paperipeiteteippisarja, Leveys×pituus(mm×m): 25X50****Tilaustiedot**

Tilausnumero	083645 25X50
GTIN	4005801208460
Tuoteluokka	08M

Kuvaus**Malli:**

tesakrepp® 4329 on vähäisesti krepattu ohut ja joustava paperinen maalarinteippi, hyvä märkälujuus ja hyvä **maalin ja täyteaineiden kesto**. Lisäksi se sopii myös yleisiin **peite- ja maalaustöihin**, joissa lämpökuormitus on korkeintaan 70 °C.

Huomautus:

tesa®-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjen varastointiohjeita.

Tekninen kuvaus

Paksuus	0,13 mm
Leveys	25 mm
Valmistajamerkintä	tesakrepp® 4329
Väri	kellertävä
Pituus	50 m
Venymiskyky	10 %
Liimamassa	luonnonkumi

Vetolujuus	0,33 N/mm
Varaston ilmankosteus	50 - 70 %
Rungon materiaali	Paperi
Eriyisominaisuus	käsin katkaistava
Eriyisominaisuus	kirjoitettava
Eriyisominaisuus	pulpperoituva
Teippien lukumäärä	12
lämmönkestävyys enintään	70 °C
Säilytyslämpötila	15 - 35 °C
Lineri olemassa	ei
Liimausvoima teräksessä	0,28 N/mm
Käyttö	Peitetyöt
Teippityyppi	Yksisivuinen
Tuotetyyppi	Teippi