



Kierretapin jatkokappale Sisäpuolinen jhdytys, Tyyppi: 7



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 338450 7 |
| GTIN | 4045197603586 |
| Tuoteluokka | 32H |

Kuvaus

Malli:

- **Pitkä tai erikoispitkä versio.**
- **Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.**
- **Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.**
- **Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkimiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.**

Sisäinen jäähdytysaineen syöttö.

Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsisissä paikoissa, esim. syvennykset, olakkeet, särmät, erittäin syvällä olevat sisäkierteet tai suoraan valuseiniin.

Huomautus:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------------|-------|
| kierteen nimellis-Ø:lle d_1 DIN 371 | M9 |
| Jatkokappaleen $\varnothing D_4$ | 15 mm |
| kierrevarren \varnothing :lle d_2 | 9 mm |
| Jatkokappale K_2 | 7 mm |
| Jatkokappale L_2 | 60 mm |
| kiinnityspituudelle l_1 | 31 mm |
| nelikulmalle K_1 | 7 mm |
| Jatkokappaleen $\varnothing D_3$ | 9 mm |

| | |
|---|--------------|
| kierteen nimellis-Ø:lle d_1 DIN 374/376 | M12 |
| Jatkokappale L_3 | 130 mm |
| Tuotetyyppi | Jatkokappale |