



Kierretapin jatkokappale, Tyyppi: 4L



Tilaustiedot

Tilausnumero	338400 4L
GTIN	4045197336668
Tuoteluokka	32H

Kuvaus

Malli:

- Pitkä tai erikoispitkä versio.
- Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.
- Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.
- Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkeisiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.

Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsisissä paikoissa, esim. syvennykset, olakkeet, särmät, erittäin syvällä olevat sisäkierteet tai suoraan valuseiniin.

Huomautus:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Jatkokappaleen $\varnothing D_3$	7 mm
kierteen nimellis- \varnothing :lle d_1 DIN 374/376	M8
kierrevarren \varnothing :lle d_2	6 mm
kiinnityspituudelle l_1	26 mm
Jatkokappale L_3	230 mm
Jatkokappale K_2	5,5 mm
Jatkokappale L_2	70 mm
Jatkokappaleen $\varnothing D_4$	12,1 mm
nelikulmalle K_1	4,9 mm

kierteen nimellis-Ø:lle d_1 DIN 371

M4,5 – M6

Tuotetyyppi

Jatkokappale