



Kierretapin jatkokappale Sisäpuolinen jhdytys, Tyyppi: 12



Tilaustiedot

Tilausnumero	338450 12
GTIN	4045197603685
Tuoteluokka	32H

Kuvaus

Malli:

- Pitkä tai erikoispitkä versio.
- Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.
- Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.
- Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkimiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.

Sisäinen jäähdytysaineen syöttö.

Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsysisissä paikoissa, esim. syvennykset, olakkeet, särmät, erittäin syvällä olevat sisäkierteet tai suoraan valuseiniin.

Huomautus:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Jatkokappale L_3	200 mm
Jatkokappaleen $\varnothing D_4$	22 mm
Jatkokappale L_2	90 mm
nelikulmalle K_1	12 mm
Jatkokappale K_2	12 mm
kierteen nimellis- \varnothing :lle d_1 DIN 374/376	M20
Jatkokappaleen $\varnothing D_3$	16 mm
kiinnityspituudelle l_1	41 mm

kierrevarren Ø:lle d₂

16 mm

Tuotetyyppi

Jatkokappale