

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Itsekiristytävä teho-poraistukka, Tyyppi: 130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	341000 130
GTIN	4045197308344
Tuoteluokka	33A

Kuvaus**Malli:**

Kolmileukainen **erittäin tehokas** poraistukka, tarkkuusmalli. Suuri pyörintätarkkuus, avaimeton, itsekiristytävä, suuri kiristysvoima. Helposti avattavissa käsin. Kuluvat osat karkaistu, vaihdettavat.

Käyttö:

Käsi- ja pylväsporakoneisiin, jyrsimiin ja sorveihin irtovarren nro 342300 - 342850 kiinnittämiseen tai suoraan koneen karaan.

Standardi:**DIN 238****Tekninen kuvaus**

Poraistukkakartio	B 16
Poranpään pituus avattu	90,5 mm
Pituus suljettu	103 mm
suurin poraistukkakartion Ø	15,733 mm
tyyppi	130
Kiinnitysalue	1 - 13 mm
Ulko-Ø	50 mm
Tuotetyyppi	Poraistukka, avaimeton

