

SWISS TOOLS

Sisäsorvauspidin Vasen, PSC, Varren Ø / teränkoko: 63/15-140mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	320406 63/15-140
GTIN	2050001715173
Tuoteluokka	36D

Kuvaus**Huomautus:**

Sopiva **HP-suutin** nro 320001 tilattava erikseen! Varaosat nro 320610 – 320626 varaosaluettelosta.
PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Alkureiän vähimmäis-Ø D ₁ min	50 mm
Sopiva kääntöterä	DN.. 1506..
Varaosa	P05
Terän koko	15
Ulkonema A-mitta	140 mm
Akselin kärkietäisyys f	27 mm
Varren Ø	63 mm
Hyötypituus L _N	118 mm
Sovitin	PSC
Käyttötapa	Vasen
Kiinnitysnormi	ISO 26623-1
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	107,5 astetta

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN