



Kierretapin jatkokappale Sisäpuolinen jhdytys, Tyyppi: 8



Tilaustiedot

Tilausnumero	338450 8
GTIN	4045197603609
Tuoteluokka	32H

Kuvaus

Malli:

- Pitkä tai erikoispitkä versio.
- Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.
- Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.
- Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkimiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.

Sisäinen jäähdytysaineen syöttö.

Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsyisissä paikoissa, esim. syvennykset, olakkeet, särmät, erittäin syvällä olevat sisäkierteet tai suoraan valuseiniin.

Huomautus:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

kierrevarren Ø:lle d_2	10 mm
Jatkokappaleen Ø D_4	15 mm
Jatkokappale L_2	60 mm
kiinnityspituudelle l_1	33 mm
nelikulmalle K_1	8 mm
Jatkokappaleen Ø D_3	10 mm
Jatkokappale K_2	8 mm
kierteen nimellis-Ø:lle d_1 DIN 371	M10

Jatkokappale L ₃	130 mm
Tuotetyyppi	Jatkokappale