



Kierretapin jatkokappale, Tyyppi: 5L



Tilaustiedot

Tilausnumero	338400 5L
GTIN	4045197336682
Tuoteluokka	32H

Kuvaus

Malli:

- Pitkä tai erikoispitkä versio.
- Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.
- Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.
- Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkimiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.

Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsisissä paikoissa, esim. syvennykset, olakkeet, särmät, erittäin syvällä olevat sisäkierteet tai suoraan valuseiniin.

Huomautus:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

kierteen nimellis-Ø:lle d_1 DIN 371	M7
kierteen nimellis-Ø:lle d_1 DIN 374/376	M9 – M10
Jatkokappale K_2	5,5 mm
nelikulmalle K_1	5,5 mm
Jatkokappaleen $\varnothing D_3$	7 mm
kierrevarren \varnothing :lle d_2	7 mm
Jatkokappale L_3	230 mm
Jatkokappale L_2	70 mm
kiinnityspituudelle l_1	26 mm

Jatkokappaleen Ø D ₄	12,1 mm
Tuotetyyppi	Jatkokappale