



Kierretapin jatkokappale, Tyyppi: 10L



Tilaustiedot

Tilausnumero	338400 10L
GTIN	4045197336781
Tuoteluokka	32H

Kuvaus

Malli:

- Pitkä tai erikoispitkä versio.
- Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.
- Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.
- Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkeisiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.

Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsisissä paikoissa, esim. syvennykset, olakkeet, särmät, erittäin syvällä olevat sisäkierteet tai suoraan valuseiniin.

Huomautus:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

kierteen nimellis-Ø:lle d_1 DIN 374/376	M16
nelikulmalle K_1	9 mm
kiinnityspituudelle I_1	36 mm
Jatkokappale L_3	230 mm
Jatkokappaleen $\varnothing D_3$	12 mm
Jatkokappaleen $\varnothing D_4$	18 mm
Jatkokappale K_2	9 mm
Jatkokappale L_2	90 mm
kierrevarren \varnothing :lle d_2	12 mm

Tuotetyyppi

Jatkokappale