



Kierretapin jatkokappale Sisäpuolinen jhdytys, Tyyppi: 8L



Tilaustiedot

Tilausnumero	338450 8L
GTIN	4045197603616
Tuoteluokka	32H

Kuvaus

Malli:

- Pitkä tai erikoispitkä versio.
- Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.
- Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.
- Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkimiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.

Sisäinen jäähdytysaineen syöttö.

Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsuisissä paikoissa, esim. syvennykset, olakkeet, särmät, erittäin syvällä olevat sisäkierteet tai suoraan valuseiniin.

Huomautus:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

kierteen nimellis-Ø:lle d_1 DIN 371	M10
kierrevarren Ø:lle d_2	10 mm
kiinnityspituudelle l_1	33 mm
Jatkokappaleen Ø D_4	15 mm
Jatkokappaleen Ø D_3	10 mm
nelikulmalle K_1	8 mm
Jatkokappale L_2	80 mm
Jatkokappale K_2	8 mm

Jatkokappale L ₃	230 mm
Tuotetyyppi	Jatkokappale