



## Itsekiristyvä teho-poraistukka Spiro, Tyyppi: 65/10



### Tilaustiedot

Tilausnumero	341010 65/10
GTIN	4019208198071
Tuoteluokka	39R

### Kuvaus

#### Malli:

Kolmileukainen **erittäin tehokas** poraistukka, tarkkuusmalli. Suuri pyörintätarkkuus, avaimeton, itsekiristyvä, suuri kiristysvoima. Helposti avattavissa käsin. Kuluvat osat karkaistu, vaihdettavat.

#### Käyttö:

Käsi- ja pylväsporakoneisiin, jyrsimiin ja sorveihin irtovarren nro 342300 - 342850 kiinnittämiseen tai suoraan koneen karaan.

#### Standardi:

**DIN 238**

### Tekninen kuvaus

Kiinnitysalue	0,5 - 6,5 mm
tyyppi	65/10
Poraistukkakartio	B 10
Poranpään pituus avattu	61,5 mm
Pituus suljettu	68 mm
suurin poraistukkakartion Ø	10,094 mm
Ulko-Ø	34 mm
Tuotetyyppi	Poraistukka, avaimeton

