



## Kierretapin jatkokappale, Tyyppi: 6



### Tilaustiedot

Tilausnumero	338400 6
GTIN	4045197336699
Tuoteluokka	32H

### Kuvaus

#### Malli:

- Pitkä tai erikoispitkä versio.
- Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.
- Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.
- Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkimiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.

#### Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsisissä paikoissa, esim. syvennykset, olakkeet, särmät, erittäin syvällä olevat sisäkierteet tai suoraan valuseiniin.

#### Huomautus:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.

### Tekninen kuvaus

Jatkokappale L <sub>2</sub>	60 mm
kierteen nimellis-Ø:lle d <sub>1</sub> DIN 374/376	M11
nelikulmalle K <sub>1</sub>	6,2 mm
Jatkokappale L <sub>3</sub>	130 mm
kierteen nimellis-Ø:lle d <sub>1</sub> DIN 371	M8
Jatkokappaleen Ø D <sub>4</sub>	13 mm
kiinnityspituudelle l <sub>1</sub>	30 mm
kierrevarren Ø:lle d <sub>2</sub>	8 mm
Jatkokappale K <sub>2</sub>	6,2 mm

Jatkokappaleen Ø D <sub>3</sub>	8 mm
Tuotetyyppi	Jatkokappale