



Kierretapin jatkokappale Sisäpuolinen jhdytys, Tyyppi: 13L



Tilaustiedot

Tilausnumero	338450 13L
GTIN	4045197603715
Tuoteluokka	32H

Kuvaus

Malli:

- Pitkä tai erikoispitkä versio.
- Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.
- Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.
- Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkimiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.

Sisäinen jäähdytysaineen syöttö.

Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsisissä paikoissa, esim. syvennykset, olakkeet, särmät, erittäin syvällä olevat sisäkierteet tai suoraan valuseiniin.

Huomautus:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Jatkokappale L_2	100 mm
Jatkokappale K_2	14,5 mm
Jatkokappaleen $\varnothing D_3$	18 mm
kierrevarren \varnothing :lle d_2	18 mm
Jatkokappaleen $\varnothing D_4$	26 mm
nelikulmalle K_1	14,5 mm
kierteen nimellis- \varnothing :lle d_1 DIN 374/376	M22 – M24
kiinnityspituudelle l_1	43 mm

Jatkokappale L ₃	330 mm
Tuotetyyppi	Jatkokappale