



## Kaksoishiomakone DS pölynpoistolla, 400 V, Tyyppi: DS07/200A



### Tilastiedot

Tilausnumero	077514 DS07/200A
GTIN	2050001674111
Tuoteluokka	03S

### Kuvaus

#### Malli:

Kaksoishiomakone jalustaan integroidulla imulaitteella.

Hiontapöly erotetaan tehokkaasti vesi- ja muovisuodattimien kautta. **Hiomalaikat eivät sisälly toimitukseen.**

#### Huomautus:

Sopivat hiomalaikat löytyvät alkaen numerosta 596100.

Tehonkulutus: 500 W

Enimmäiskierrosnopeus: 2900 min<sup>-1</sup>

Hiomalaikan Ø D: 200 mm

Hiomalaikan leveys T: 25 mm

Hiomalaikan reiän Ø H: 51 mm

Imun siirtokapasiteetti: 6 m<sup>3</sup>/min

### Tekninen kuvaus

Tehonkulutus	500 W
Paino	95 kg

Enimmäiskierrosluku	2900 min <sup>-1</sup>
Imun siirtokapasiteetti	6 m <sup>3</sup> /min
Valmistajamerkintä	DS07/200A
Hiomalaikan leveys T	25 mm
Hiomalaikan reiän Ø H	51 mm
Hiomalaikan Ø D	200 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Kaksoishiomakone

## Tarvikkeet

Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm) Tyyppi EK80	596350 EK80
Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm) Tyyppi NK36	596350 NK36
Penkkihiomakoneen laikka D×T×H (mm) Tyyppi NK60	596400 NK60
Penkkihiomakoneen laikka D×T×H (mm) Tyyppi SC80	596400 SC80
Penkkihiomakoneen laikka D×T×H (mm) Tyyppi EK60	596400 EK60
Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm) Tyyppi SC80	596350 SC80
Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm) Tyyppi NK60	596350 NK60
Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm) Tyyppi C800	596350 C800
Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm) Tyyppi EK60	596350 EK60