

HOLEX**Kierretapin jatkokappale Sisäpuolinen jhdytys, Tyyppi: 9L****Tilaustiedot**

Tilausnumero	338450 9L
GTIN	4045197603630
Tuoteluokka	32H

Kuvaus**Malli:**

- Pitkä tai erikoispitkä versio.
- Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.
- Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.
- Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkimiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.

Sisäinen jäähdytysaineen syöttö.

Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsyisissä paikoissa, esim. syvennykset, olakkeet, särmät, erittäin syvällä olevat sisäkierteet tai suoraan valuseiniin.

Huomautus:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

kiinnityspituudelle l_1	36 mm
kierrevarren \varnothing :lle d_2	11 mm
Jatkokappaleen \varnothing D_3	11 mm
nelikulmalle K_1	9 mm
Jatkokappale L_3	230 mm
Jatkokappaleen \varnothing D_4	18 mm
Jatkokappale K_2	9 mm
Jatkokappale L_2	90 mm

kierteen nimellis-Ø:lle d_1 DIN 374/376

M14

Tuotetyyppi

Jatkokappale