

**3M****Eristysnauha, 15 mm×10 m, Väri: RED**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	083652 RED
GTIN	4054596613782
Tuoteluokka	08M

## Kuvaus

**Malli:**

**3M™ Temflex® 165** on **yleiskäyttöinen, pehmeä PVC-eristysteippi**. Vaikeasti syttyvä. Itseirtoava, kestää hyvin öljyjä ja liuottimia.

**Käyttö:**

Eristämiseen, niputtamiseen, kiinnittämiseen ja väreillä merkitsemiseen.

**Huomautus:**

3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.

## Tekninen kuvaus

Paksuus	0,15 mm
Valmistajamerkintä	3M® Temflex® 165
Väri	pun.
Leveys	15 mm
Pituus	10 m
Teippityyppi	Yksisivuinen

Säilytyslämpötila	20 - 23 °C
Venymiskyky	200 %
Liimausvoima teräksessä	0,2 N/mm
Varaston ilmankosteus	50 - 60 %
lämmönkestävyys enintään	90 °C
Lineri olemassa	ei
Rungon materiaali	PVC-kalvo
Käyttö	Merkitseminen
Käyttö	Niputus
Käyttö	Eristys
Käyttö	Merkintä
Vetolujuus	2 N/mm
Tuotenimen määrite	15 mm×10 m
Tuotetyyppi	Teippi