



Kierretapin jatkokappale Sisäpuolinen jhdytys, Tyyppi: 10



Tilaustiedot

Tilausnumero	338450 10
GTIN	4045197603647
Tuoteluokka	32H

Kuvaus

Malli:

- **Pitkä tai erikoispitkä versio.**
- **Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.**
- **Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.**
- **Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkimiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.**

Sisäinen jäähdytysaineen syöttö.

Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsisissä paikoissa, esim. syvennykset, olakkeet, särmät, erittäin syvällä olevat sisäkierteet tai suoraan valuseiniin.

Huomautus:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

kiinnityspituudelle l_1	36 mm
Jatkokappale L_3	130 mm
nelikulmalle K_1	9 mm
Jatkokappaleen $\varnothing D_4$	18 mm
Jatkokappale K_2	9 mm
kierteen nimellis- \varnothing :lle d_1 DIN 374/376	M16
Jatkokappaleen $\varnothing D_3$	12 mm
kierrevarren \varnothing :lle d_2	12 mm

Jatkokappale L ₂	90 mm
Tuotetyyppi	Jatkokappale