



## Kierretapin jatkokappale, Tyyppi: 2L



### Tilaustiedot

Tilausnumero	338400 2L
GTIN	4045197336620
Tuoteluokka	32H

### Kuvaus

#### Malli:

- Pitkä tai erikoispitkä versio.
- Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.
- Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.
- Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkeisiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.

#### Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsisissä paikoissa, esim. syvennykset, olakkeet, särmät, erittäin syvällä olevat sisäkierteet tai suoraan valuseiniin.

#### Huomautus:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.

### Tekninen kuvaus

nelikulmalle $K_1$	2,7 mm
kiinnityspituudelle $l_1$	23 mm
kierteen nimellis-Ø:lle $d_1$ DIN 371	M3
Jatkokappale $K_2$	4,9 mm
Jatkokappaleen $\varnothing D_3$	6 mm
kierteen nimellis-Ø:lle $d_1$ DIN 374/376	M4,5 – M5
kierrevarren $\varnothing$ :lle $d_2$	3,5 mm
Jatkokappale $L_3$	230 mm
Jatkokappale $L_2$	70 mm

Jatkokappaleen Ø D<sub>4</sub>

7,5 mm

Tuotetyyppi

Jatkokappale