



## Kierretapin jatkokappale, Tyyppi: 7L



### Tilaustiedot

Tilausnumero	338400 7L
GTIN	4045197336729
Tuoteluokka	32H

### Kuvaus

#### Malli:

- Pitkä tai erikoispitkä versio.
- Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.
- Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.
- Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkimiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.

#### Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsisissä paikoissa, esim. syvennykset, olakkeet, särmät, erittäin syvällä olevat sisäkierteet tai suoraan valuseiniin.

#### Huomautus:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.

### Tekninen kuvaus

Jatkokappale $L_2$	80 mm
kiinnityspituudelle $l_1$	31 mm
nelikulmalle $K_1$	7 mm
kierteen nimellis-Ø:lle $d_1$ DIN 371	M9
Jatkokappaleen $\varnothing D_3$	9 mm
Jatkokappaleen $\varnothing D_4$	15 mm
kierteen nimellis-Ø:lle $d_1$ DIN 374/376	M12
Jatkokappale $K_2$	7 mm
Jatkokappale $L_3$	230 mm

kierrevarren Ø:lle d <sub>2</sub>	9 mm
Tuotetyyppi	Jatkokappale