



Voimakäyttöinen istukka, BT 40, Ø D1: 20mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	302865 20
GTIN	4045197549075
Tuoteluokka	32A

Kuvaus

Malli:

- Vähäinen hankaus neulalaakerin ansiosta.
- Suojattu korroosionestopinnoitteella.
- Pöly- ja vesitiivis.
- Erittäin suuri kiinnitysvoima lisää käyttöikää ja parantaa pintaa.
- Joustava kiinnitysalue kiristysholkeilla.
- Kiinnitysvoima jopa 1000 Nm

Kuvateksti:

Sisäiset aksiaalisyvennykset estävät tehokkaasti työkalun luiskahtamisen läpi.

Hyvä säteittäisjäykkyys toistotarkan kiristyksen ansiosta tasovastinpintaan estää sivupoikkeaman ja varmistaa suuren työstötarkkuuden sekä työkalun pitkäikäisyyden.

T-urat keräävät öljyä ja rasvaa ja varmistavat vääntömomentin tarkan välittymisen.

Taatusti pehmeä kiinnitysmuttereiden kierto.

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristysmutterin.

Erikoistarvike:

Haka-avain nro 628400.

Kiinnityspultit nro 308760 – 308795.

Kiristysholkit nro 309566 – 309570.

Tekninen kuvaus

Kiristysholkin ulko-Ø D	52 mm
-------------------------	-------

Ulkonema A-mitta	90 mm
sopiva haka-avain nro 628400	52/55
Kiinnitys- \varnothing D ₁	20 mm
Sovitin	BT 40
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Muoto	AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 5 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Voimakäyttöinen istukka

Tarvikkeet

Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys- \varnothing d 10 mm	309575 10
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys- \varnothing d 8 mm	309575 8
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys- \varnothing d 6 mm	309575 6
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys- \varnothing d 16 mm	309575 16
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys- \varnothing d 12 mm	309575 12
Haka-avainjossa nokka Mutterin ulko- \varnothing 52/55 mm	628400 52/55
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys- \varnothing d 14 mm	309575 14