



Kierretapin jatkokappale Sisäpuolinen jhdytys, Tyyppi: 10L



Tilaustiedot

Tilausnumero	338450 10L
GTIN	4045197603654
Tuoteluokka	32H

Kuvaus

Malli:

- Pitkä tai erikoispitkä versio.
- Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.
- Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.
- Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkimiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.

Sisäinen jäähdytysaineen syöttö.

Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsuisissä paikoissa, esim. syvennykset, olakkeet, särmät, erittäin syvällä olevat sisäkierteet tai suoraan valuseiniin.

Huomautus:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Jatkokappale K_2	9 mm
kierteen nimellis- \emptyset :lle d_1 DIN 374/376	M16
Jatkokappale L_3	230 mm
Jatkokappale L_2	90 mm
kiinnityspituudelle l_1	36 mm
Jatkokappaleen \emptyset D_4	18 mm
kierrevarren \emptyset :lle d_2	12 mm
nelikulmalle K_1	9 mm

Jatkokappaleen Ø D ₃	12 mm
Tuotetyyppi	Jatkokappale