

**ALBRECHT**  
Präzisions Spannfutter**Itsekiristyvä teho-poraistukka, Tyyppi: 65/12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	341000 65/12
GTIN	4045197308306
Tuoteluokka	33A

**Kuvaus****Malli:**

Kolmileukainen **erittäin tehokas** poraistukka, tarkkuusmalli. Suuri pyörintätarkkuus, avaimeton, itsekiristyvä, suuri kiristysvoima. Helposti avattavissa käsin. Kuluvat osat karkaistu, vaihdettavat.

**Käyttö:**

Käsi- ja pylväsporakoneisiin, jyrsimiin ja sorveihin irtovarren nro 342300 - 342850 kiinnittämiseen tai suoraan koneen karaan.

**Standardi:****DIN 238****Tekninen kuvaus**

Poraistukkakartio	B 12
tyyppi	65/12
Pituus suljettu	68 mm
Poranpään pituus avattu	61,5 mm
suurin poraistukkakartion Ø	12,056 mm
Kiinnitysalue	0,5 - 6,5 mm
Ulko-Ø	34 mm
Tuotetyyppi	Poraistukka, avaimeton

