



## Kierretapin jatkokappale Sisäpuolinen jhdytys, Tyyppi: 11



### Tilaustiedot

Tilausnumero	338450 11
GTIN	4045197603661
Tuoteluokka	32H

### Kuvaus

#### Malli:

- Pitkä tai erikoispitkä versio.
- Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.
- Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.
- Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkimiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.

Sisäinen jäähdytysaineen syöttö.

#### Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsuisissä paikoissa, esim. syvennykset, olakkeet, särmät, erittäin syvällä olevat sisäkierteet tai suoraan valuseiniin.

#### Huomautus:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.

### Tekninen kuvaus

kiinnityspituudelle $l_1$	40 mm
Jatkokappale $L_3$	200 mm
kierrevarren $\emptyset$ :lle $d_2$	14 mm
Jatkokappale $L_2$	90 mm
nelikulmalle $K_1$	11 mm
Jatkokappaleen $\emptyset$ $D_3$	14 mm
Jatkokappale $K_2$	11 mm
Jatkokappaleen $\emptyset$ $D_4$	22 mm

kierteen nimellis-Ø:lle  $d_1$  DIN 374/376

M18

Tuotetyyppi

Jatkokappale