

Garant**Itsekiristävä poraistukka, Tyyppi: 130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	341250 130
GTIN	4045197152817
Tuoteluokka	31K

Kuvaus**Malli:**

Kolmileukainen **erittäin tehokas** poraistukka, tarkkuusmalli. Suuri pyörintätarkkuus, avaimeton, itsekiristävä, suuri kiristysvoima. Helposti avattavissa käsin. Kuluvat osat karkaistu, vaihdettavat.

Käyttö:

Käsi- ja pylväsporakoneisiin, jyrsimiin ja sorveihin irtovarren nro 342300 - 342850 kiinnittämiseen tai suoraan koneen karaan.

Standardi:**DIN 238****Tekninen kuvaus**

Pituus suljettu	103 mm
suurin poraistukkakartion Ø	15,733 mm
Poraistukkakartio	B 16
Kiinnitysalue	1 - 13 mm
tyyppi	130
Poranpään pituus avattu	90,5 mm
Ulko-Ø	50 mm
Tuotetyyppi	Poraistukka, avaimeton

