



## Kombimallinen jyrsintuurna Muoto ADB, BT 50 A = 100, Tuurnan Ø d1: 32mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	302965 32
GTIN	4250122616030
Tuoteluokka	36E

### Kuvaus

#### Malli:

Kartiovarsi, kiinnitystuurna ja laipan tukipinta ovat hiottuja. Kaikki varret sinistetty.

#### Käyttö:

**Uppokiila** pitkittäisuralliseen jyrsimeen, esimerkiksi DIN 841.

**Vääntiörenkas** jyrsimelle, poikkiurat DIN 1880 ja jyrsinpäät DIN 1830.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää uppokiilan, vääntiörenkaan ja jyrsimen kiinnitysruuvin.

#### Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 - 308802. Erikoisavain nro 309840.

#### Huomautus:

Sisäjähdytys mahdollista vain sopivalla kiinnitysruuvilla nro 309861.

### Tekninen kuvaus

Varavääntiörenkas nro 309870	32
Tuurnan Ø d <sub>1</sub>	32 mm
sopiva erikoisavain nro 309840	32
Ulkonema A-mitta	100 mm
Ulko-Ø D	58 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	32
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	32 mm

Sovitin	BT 50 A = 100
Standardi	DIN 6358
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 5 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

**Sopivat tuotteet**

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/302965-32>