



Poraistukka säteittäislukituksella, Extra RV Metallirakenne, Tyyppi: 13-1/2



Tilaustiedot

Tilausnumero	342205 13-1/2
GTIN	4019208414935
Tuoteluokka	39R

Kuvaus

Malli:

- Avaimeton poraistukka, jossa automaattinen säteittäislukitus. Lisälukitukset eivät ole tarpeen (erityisesti iskuporauksessa).
- Erittäin ergonominen, helppo käyttää, kuusikulma-apuvääntökanta.
- Hyvä pyörintätarkkuus.
- Läpiporattu malli kumpaankin pyörimissuuntaan (kierre M5 tai M6).

Varustettu törmäyssuojalla. Kiinnityspintojen kovametalli vähentää kulumista.

Tekninen kuvaus

suurin koneteho	1100 W
Pituus suljettu	72,4 mm
tyyppi	13-1/2
Kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
Ulko-Ø	42,7 mm
Sovitin	1/2–20 tuuma
Poranpään pituus avattu	64,5 mm
Säteislukitus	kyllä
Tuotetyyppi	Poraistukka, avaimeton

