

**Kombimallinen jyrsintuurna Muoto ADB, BT 50 A = 100, Tuurnan Ø d1: 40mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 302965 40 |
| GTIN | 4250122616061 |
| Tuoteluokka | 36E |

Kuvaus**Malli:**

Kartiovarsi, kiinnitystuurna ja laipan tukipinta ovat hiottuja.
Kaikki varret sinistetty.

Käyttö:

Uppokiila pitkittäisuralliseen jyrsimeen, esimerkiksi DIN 841.

Vääntiörenkas jyrsimelle, poikkiurat DIN 1880 ja jyrsinpäät DIN 1830.

Toimituksen sisältö:

Sisältää uppokiilan, vääntiörenkaan ja jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 - 308802. Erikoisavain nro 309840.

Huomautus:

Sisäjähdytys mahdollista vain sopivalla kiinnitysruuvilla nro 309861.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|--------|
| Ulkonema A-mitta | 100 mm |
| Varavääntiörenkas nro 309870 | 40 |
| Tuurnan Ø d ₁ | 40 mm |
| sopiva erikoisavain nro 309840 | 40 |
| Ulko-Ø D | 70 mm |
| Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 40 |
| Kiinnitys-Ø D ₁ | 40 mm |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Sovitin | BT 50 A = 100 |
| Standardi | DIN 6358 |
| Kiinnitysnormi | ISO 7388-2 |
| Kiinnitysnormi | JIS B6339 |
| Muoto | ADB |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 15000 min ⁻¹ |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 5 μm |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/302965-40>