



Poraistukka säteittäislukituksella, Extra RV Muovirakenne, Tyyppi: 10-3/8



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 342200 10-3/8 |
| GTIN | 4019208415024 |
| Tuoteluokka | 39R |

Kuvaus

Malli:

- Avaimeton poraistukka, jossa automaattinen säteittäislukitus. Lisälukitukset eivät ole tarpeen (erityisesti iskuporauksessa).
 - Erittäin ergonominen, helppo käyttää, kuusikulma-apuvääntökanta.
 - Hyvä pyörintätarkkuus.
 - Läpiporattu malli kumpaankin pyörimissuuntaan (kierre M5 tai M6).
- Varustettu törmäyssuojalla.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Kiinnitysalue | 1 - 10 mm |
| Pituus suljettu | 60,9 mm |
| suurin koneteho | 550 W |
| tyyppi | 10-3/8 |
| Ulko-Ø | 42,7 mm |
| Sovitin | 3/8–24 tuuma |
| Poranpään pituus avattu | 55 mm |
| Säteislukitus | kyllä |
| Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton |

