

**ER-kiristysholkki sis. tiivisteen ja suuttimet, ER 16, Nim. kiristys-Ø d: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308922 8
GTIN	4045197645036
Tuoteluokka	32Z

**Kuvaus****Malli:**

Kokonaan karkaistu ja hiottu. Kiillotettu.

Tiivistetyt mallit ruiskutussuuttimilla vain nimellishalkaisijoille.

**Tekninen kuvaus**

Nim. kiristys-Ø d	8 mm
Sovitin	ER 16
Standardi	ISO 15488-A
Pyörintätarkkuus	≤ 10 µm
tyyppi	425 E
Ulko-Ø D	17 mm
Kokonaispituus L	27,5 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki

