



## Jyrsintuurna jäähdytyskanavareillä, muoto ADB, BT 50 A = 100, Tuurnan Ø d1: 27mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 303045 27     |
| GTIN         | 4250122616306 |
| Tuoteluokka  | 36E           |

### Kuvaus

**Malli:**

Kartiovarsi, kiinnitystuurna ja laipan tukipinta ovat hiottuja.  
Kaikki varret sinistetty.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 - 308802. Erikoisavain nro 309840.

### Tekninen kuvaus

|   |               |
|---|---------------|
| Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 27            |
| Tuurnan Ø d <sub>1</sub>                        | 27 mm         |
| Ulkonema A-mitta                                | 100 mm        |
| sopiva erikoisavain nro 309840                  | 27            |
| Ulko-Ø D  | 58 mm         |
| Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>                      | 27 mm         |
| Sovitin   | BT 50 A = 100 |
| Standardi                                       | DIN 6357      |
| Kiinnitysnormi                                  | ISO 7388-2    |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Kiinnitysnormi                      | JIS B6339                          |
| Muoto                               | ADB                                |
| Jäähdytinkanavan reikä              | ei lukittava                       |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 15000 min <sup>-1</sup> |
| Pyörintätarkkuus                    | ≤ 5 μm                             |
| Lastuamisstrategia                  | HPC                                |
| Tuotetyyppi                         | Jyrsintuurna                       |

## Tarvikkeet

|   |           |
|---|-----------|
| Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308765 50 |
| Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308785 50 |
| Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308790 50 |
| Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 27 mm                    | 309840 27 |
| Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308795 50 |
| Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 27 mm         | 309860 27 |
| Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308760 50 |