

**ER-kiristysholkki sis. tiivisteen ja suuttimet, ER 16, Nim. kiristys-Ø d: 9mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308922 9
GTIN	4045197645043
Tuoteluokka	32Z

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan karkaistu ja hiottu. Kiillotettu.

Tiivistetyt mallit ruiskutus-suuttimilla vain nimellishalkaisijoille.

Tekninen kuvaus

Nim. kiristys-Ø d	9 mm
Sovitin	ER 16
Standardi	ISO 15488-A
Pyörintätarkkuus	≤ 10 µm
tyyppi	425 E
Ulko-Ø D	17 mm
Kokonaispituus L	27,5 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki

