



Jyrsintuurna jäähdytyskanavareillä, muoto ADB, BT 50 A = 100, Tuurnan Ø d1: 32mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	303045 32
GTIN	4250122616320
Tuoteluokka	36E

Kuvaus

Malli:

Kartiovarsi, kiinnitystuurna ja laipan tukipinta ovat hiottuja. Kaikki varret sinistetty.

Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 - 308802. Erikoisavain nro 309840.

Tekninen kuvaus

Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	32
Ulkonema A-mitta	100 mm
sopiva erikoisavain nro 309840	32
Tuurnan Ø d ₁	32 mm
Ulko-Ø D	78 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	32 mm
Sovitin	BT 50 A = 100
Standardi	DIN 6357
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2

Kiinnitysnormi	JIS B6339
Muoto	ADB
Jäähdytinkanavan reikä	ei lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 5 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/303045-32>