

3M**Eristysnauha, 19 mm×25 m, Väri: WHITE**

Tilaustiedot

Tilausnumero	083654 WHITE
GTIN	4054596615717
Tuoteluokka	08M

Kuvaus

Malli:

3M™ Temflex® 165 on **yleiskäyttöinen, pehmeä PVC-eristysteippi**. Vaikeasti syttyvä. Itseirtoava, kestää hyvin öljyjä ja liuottimia.

Käyttö:

Eristämiseen, niputtamiseen, kiinnittämiseen ja väreillä merkitsemiseen.

Huomautus:

3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.

Tekninen kuvaus

Pituus	25 m
Väri	valkoinen
Paksuus	0,15 mm
Leveys	19 mm
Valmistajamerkintä	3M® Temflex® 165
Lineri olemassa	ei

Rungon materiaali	PVC-kalvo
Käyttö	Merkitseminen
Käyttö	Kiinnittäminen
Käyttö	Niputus
Käyttö	Merkintä
Käyttö	Eritys
Liimausvoima teräksessä	0,2 N/mm
Säilytyslämpötila	20 - 23 °C
Varaston ilmankosteus	50 - 60 %
Venymiskyky	200 %
Vetolujuus	2 N/mm
lämmönkestävyys enintään	90 °C
Teippityyppi	Yksisivuinen
Tuotenimen määrite	19 mm×25 m
Tuotetyyppi	Teippi