

**ER-kiristysholkki sis. tiivisteen ja suuttimet, ER 25, Nim. kiristys-Ø d: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308962 10
GTIN	4045197645135
Tuoteluokka	32Z

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan karkaistu ja hiottu. Kiillotettu.

Tiivistetyt mallit ruiskutus-suuttimilla vain nimellishalkaisijoille.

Tekninen kuvaus

Nim. kiristys-Ø d	10 mm
Sovitin	ER 25
Standardi	ISO 15488-A
Pyörintätarkkuus	≤ 10 µm
tyyppi	429 E
Ulko-Ø D	26 mm
Kokonaispituus L	34 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki

