

**Tarkkuuskreppiteippi, Leveys×pituus(mm×m): 30X50****Tilaustiedot**

Tilausnumero	083648 30X50
GTIN	4042448816115
Tuoteluokka	08M

**Kuvaus****Malli:**

**tesakrepp® 4334** koostuu erittäin ohuesta ja repäisylujasta paperiselkäaineesta. Mahdollistaa hyvän sijoittelun ja soveltuu jopa 8 viikon ulkokäyttöön sekä laadukkaisiin **täyttö-, maalaus- ja lakkaustöihin, joissa vaaditaan täsmällisiä lakka- ja maalireunoja**. Soveltuu käytettäväksi erilaisilla, aroilla pinnoilla (esim. lasi, alumiini, HPVC ja puu).

**Huomautus:**

tesa®-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.

**Tekninen kuvaus**

Pituus	50 m
Paksuus	0,09 mm
Valmistajamerkintä	tesakrepp® 4334
Leveys	30 mm
Väri	kellertävä
Lineri olemassa	ei

Teippien lukumäärä	1
Liimamassa	Akrylaatti
lämmönkestävyys enintään	120 °C
Erytisominaisuus	UV-säteilyn kestävä
Erytisominaisuus	käsinkatkaistava
Erytisominaisuus	kirjoitettava
Vetolujuus	0,3 N/mm
Rungon materiaali	Paperi
Säilytyslämpötila	15 - 35 °C
Varaston ilmankosteus	50 - 70 %
Venymiskyky	4 %
Käyttö	Peitetyöt
Liimausvoima teräksessä	0,19 N/mm
Teippityyppi	Yksisivuinen
Tuotetyyppi	Teippi