



Vääntiökärjen runko morsekartiolla, Morsekartio: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero	327520 3
GTIN	4019208020075
Tuoteluokka	35R

Kuvaus

Malli:

- **Kärkikulma 60°, kiinnityskehän Ø 8 – 80 mm.**
- **Esikiristetty, aksiaalisuunnassa säädettävä lautasjousisarja, tasaa erilaisia keskiösyvyysksiä.**
- **Kärki voidaan teroittaa helposti.**
- **Ilman keskiökärkeä ja vääntiökiekoja.**
- **Perusrunkoihin kokoa 3 – 6 sopivat kaikki vääntiökiekot nro 327600 – 327650 sekä keskiökärjet nro 327660.**
- **Soveltuu käytettäväksi kumpaankin pyörimissuuntaan.**

Käyttö:

Karan kartion kiinnittämiseksi sorviin.

Huomautus:

Vastakappale tuotteelle 321750 ja 321770.

Suurin rungon Ø: 70 mm

Pituus karasta: 54 mm

Paino: 1,6 kg

Tekninen kuvaus

Pituus karasta	54 mm
Morsekartio	3
Suurin rungon Ø	70 mm
Paino	1,6 kg

Tuotetyyppi

Vääntiökärki