

**Garant****HSK-jäähdytysnesteputki, HSK:lle: 80****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309880 80
GTIN	4045197273949
Tuoteluokka	39Z

**Kuvaus****Malli:**

Erikois-O-renkas 120 baariin asti, kulman liikealue  $\pm 1^\circ$ , kiillotettu, 2 tiivisterengasta.

**Jäähdytysnestettä kestävät Viton®-tiivisteet.**

- Hienokiillotettu pinta, kovetettu ja sinistetty.
- Kaksi kiillotettua välisädettä.
- Täysi liikkuvuus kahden O-renkaan ansiosta.
- Nuorrutetut kierrehylsyt valssatuilla, tiiviillä kierteiden viisteillä.

**Kuvaus:**

**HSK-jäähdytysaineputki** – pieni komponentti, jolla on suuri vaikutus! Kun työkaluja vaihdetaan tuhansiakin kertoja päivässä, on puhdas ja ennen kaikkea prosessivarma liitântä tärkeä konekaran jäähdytysnesteputken ja tiivisteiden välissä.

**Sopii:**

HSK-työkalupitimet.

**Tekninen kuvaus**

kierre M	M20×1,5
Sopii istukalle	HSK 80
Ø D	14 mm
Kokonaispituus L	39,5 mm
Enimmäispaine	120 bar

Kulman liikkuvuus	± 1 astetta
Pintakäsittely	kiillotetut
Tuotetyyppi	Jäähdytysnesteputki

---

## Tarvikkeet

Holkkiavain HSK-jäähdytysnesteputkelle HSK:lle 80	309890 80
---	-----------