

Jyrsintuurnarengas, kapea, Sisä-Ø×paksuus b1: 13X0,6mm**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 309920 13X0,6 |
| GTIN | 4045197306616 |
| Tuoteluokka | 37D |

Kuvaus**Malli:**

0,03 - 1 mm leveä. Leikattu karkaistusta nauhateräksestä. Leveyden b1 ja sen yhdensuuntaisuuden poikkeama määräytyy aloitetun puolivalmisteiden toleranssista standardin DIN 1544 mukaan.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------|--------------------|
| Paksuus b ₁ | 0,6 mm |
| Ulko-Ø | 21 mm |
| sisä-Ø | 13 mm |
| Malli | kapea |
| Standardi | DIN 2084 |
| Tuotetyyppi | Jyrsintuurnarengas |