

Garant**HSK-jäähdytysnesteputki, HSK:lle: 100****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309880 100
GTIN	4045197273956
Tuoteluokka	39Z

Kuvaus**Malli:**

Erikois-O-renkas 120 baariin asti, kulman liikealue $\pm 1^\circ$, kiillotettu, 2 tiivisterengasta.

Jäähdytysnestettä kestävät Viton®-tiivisteet.

- Hienokiillotettu pinta, kovetettu ja sinistetty.
- Kaksi kiillotettua välisädettä.
- Täysi liikkuvuus kahden O-renkaan ansiosta.
- Nuorrutetut kierrehylsyt valssatuilla, tiiviillä kierteiden viisteillä.

Kuvaus:

HSK-jäähdytysaineputki – pieni komponentti, jolla on suuri vaikutus! Kun työkaluja vaihdetaan tuhansiakin kertoja päivässä, on puhdas ja ennen kaikkea prosessivarma liitântä tärkeä konekaran jäähdytysnesteputken ja tiivisteiden välissä.

Sopii:

HSK-työkalupitimet.

Tekninen kuvaus

kierre M	M24×1,5
Kokonaispituus L	43,5 mm
Ø D	16 mm
Sopii istukalle	TS 100
Enimmäispaine	120 bar

Kulman liikkuvuus	± 1 astetta
Pintakäsittely	kiillotetut
Tuotetyyppi	Jäähdytysnesteputki

Tarvikkeet

Holkkiavain HSK-jäähdytysnesteputkelle HSK:lle 100	309890 100
--	------------