

Jyrsintuurnarengas, kapea, Sisä-Ø×paksuus b1: 16X0,03mm**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 309920 16X0,03 |
| GTIN | 4045197306623 |
| Tuoteluokka | 37D |

Kuvaus**Malli:**

0,03 - 1 mm leveä. Leikattu karkaistusta nauhateräksestä. Leveyden b1 ja sen yhdensuuntaisuuden poikkeama määräytyy aloitetun puolivalmisteiden toleranssista standardin DIN 1544 mukaan.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------|--------------------|
| Paksuus b ₁ | 0,03 mm |
| Ulko-Ø | 25 mm |
| sisä-Ø | 16 mm |
| Malli | kapea |
| Standardi | DIN 2084 |
| Tuotetyyppi | Jyrsintuurnarengas |