

**3M****PVC-teippi, Väri: ORANGE****Tilaustiedot**

Tilausnumero	083636 ORANGE
GTIN	2050001712325
Tuoteluokka	08M

**Kuvaus****Malli:**

**3M™ 764i** -teippiä voidaan käyttää ei-kriittisille käyttöalueille kuten esimerkiksi värimerkintöihin ja sitomiseen. Se on korroosionkestävä, joustava, hankauksenkestävä, taipuisa, helposti kiinnitettävä ja kosteudenkestävä.

3M™-väri- ja lattiamerkintäteipit sopivat optimaalisesti rakennusten huoltotöihin ja laitteistojen turvallisuuden parantamiseen. Värillisten PVC-teippien erikoisrakenne kestää naarmuja, kulumista, sääolosuhteita sekä useimpia kemikaaleja. Helppo käsitellä, erittäin mukautuva myös epätasaisilla pinnoilla.

**Huomautus:**

3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.

**Tekninen kuvaus**

Paksuus	0,125 mm
Valmistajamerkintä	764i
Leveys	50 mm
Pituus	33 m

Väri	oranssi
Kestävyys valmistuspäivästä	12 kk
Venymiskyky	180 %
Erityisominaisuus	mukautuva
Erityisominaisuus	kulumisenkestävä
Erityisominaisuus	kosteudenkestävä
Erityisominaisuus	korroosionkestävä
Rungon materiaali	PVC-kalvo
lämmönkestävyys enintään	29 °C
Lineri olemassa	ei
Säilytyslämpötila	20 - 23 °C
Liimamassa	luonnonkumi
Teippityyppi	Yksisivuinen
Vetolujuus	2,28 N/mm
Liimausvoima teräksessä	0,21 N/mm
Käyttö	Sulkeminen
Käyttö	Merkintä
Käyttö	Niputus
Varaston ilmankosteus	50 - 60 %
Tuotetyyppi	Teippi