



Vääntiökiekko Oikea, Työalueen Ø: 21-40 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	327640 21-40
GTIN	4019208021614
Tuoteluokka	35R

Kuvaus

Malli:

Vääntiökiekot **vaihdettavilla kovametallivääntiölevyillä.**

Käyttö:

Sarjojen nro 327450; 327460 tilalle tai työstöalueen laajentamiseen sekä rungoille nro 327520; 327540.

Kiinnityskehän Ø A: 20 mm

Ulko-Ø B: 43 mm

Pituus C: 30 mm

siihen sopiva keskiökärjen Ø D: 6 mm

Tekninen kuvaus

siihen sopiva keskiökärjen Ø D	6 mm
Työalueen Ø	21 - 40 mm
Pituus C	30 mm
Ulko-Ø B	43 mm
Kiinnityskehän Ø A	20 mm

Tuotetyyppi

Vääntiökärki