



## Vääntiökiekko Oikea, Työalueen Ø: 81-160 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	327640 81-160
GTIN	4019208019888
Tuoteluokka	35R

### Kuvaus

**Malli:**

Vääntiökiekot **vaihdeavilla kovametallivääntiölevyillä.**

**Käyttö:**

Sarjojen nro 327450; 327460 tilalle tai työstöalueen laajentamiseen sekä rungoille nro 327520; 327540.

Kiinnityskehän Ø A: 80 mm

Ulko-Ø B: 80 mm

Pituus C: 24 mm

siihen sopiva keskiökärjen Ø D: 16 mm

### Tekninen kuvaus

Pituus C	24 mm
Kiinnityskehän Ø A	80 mm
siihen sopiva keskiökärjen Ø D	16 mm
Työalueen Ø	81 - 160 mm
Ulko-Ø B	80 mm

Tuotetyyppi

Vääntiökärki