

**Jyrsintuurnarengas, leveä, Sisä-Ø×paksuus b1: 16X20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309930 16X20
GTIN	4045197307170
Tuoteluokka	37D

**Kuvaus****Malli:**

Leveys 2,0 – 60 mm. Hiiletysterästä, karkaistu. Ulko-Ø hiottu, tasopinnat läpätty. Sallittu yhdensuuntaisuuspoikkeama leveydelle on IT 3, suhteessa poraukseen d1. Renkaan leveyden toleranssi  $\pm 0,1$  mm.

**Tekninen kuvaus**

Paksuus b <sub>1</sub>	20 mm
Ulko-Ø	27 mm
sisä-Ø	16 mm
Malli	leveä
Standardi	DIN 2084
Tuotetyyppi	Jyrsintuurnarengas