

Jyrsintuurnarengas, leveä, Sisä-Ø×paksuus b1: 16X2mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 309930 16X2 |
| GTIN | 4045197307118 |
| Tuoteluokka | 37D |

Kuvaus

Malli:

Leveys 2,0 – 60 mm. Hiiletysterästä, karkaistu. Ulko-Ø hiottu, tasopinnat läpätty. Sallittu yhdensuuntaisuuspoikkeama leveydelle on IT 3, suhteessa poraukseen d1. Renkaan leveyden toleranssi $\pm 0,1$ mm.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------|--------------------|
| Paksuus b ₁ | 2 mm |
| Ulko-Ø | 27 mm |
| sisä-Ø | 16 mm |
| Malli | leveä |
| Standardi | DIN 2084 |
| Tuotetyyppi | Jyrsintuurnarengas |