

**Jyrsintuurnarengas, leveä, Sisä-Ø×paksuus b1: 22X2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309930 22X2
GTIN	4045197307194
Tuoteluokka	37D

**Kuvaus****Malli:**

Leveys 2,0 – 60 mm. Hiiletysterästä, karkaistu. Ulko-Ø hiottu, tasopinnat läpätty. Sallittu yhdensuuntaisuuspoikkeama leveydelle on IT 3, suhteessa poraukseen d1. Renkaan leveyden toleranssi ± 0,1 mm.

**Tekninen kuvaus**

Paksuus b <sub>1</sub>	2 mm
Ulko-Ø	34 mm
sisä-Ø	22 mm
Malli	leveä
Standardi	DIN 2084
Tuotetyyppi	Jyrsintuurnarengas