

Jyrsintuurnarengas, leveä, Sisä-Ø×paksuus b1: 16X5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	309930 16X5
GTIN	4045197307149
Tuoteluokka	37D

Kuvaus

Malli:

Leveys 2,0 – 60 mm. Hiiletysterästä, karkaistu. Ulko-Ø hiottu, tasopinnot läpätty. Sallittu yhdensuuntaisuuspoikkeama leveydelle on IT 3, suhteessa poraukseen d1. Renkaan leveyden toleranssi $\pm 0,1$ mm.

Tekninen kuvaus

Paksuus b ₁	5 mm
Ulko-Ø	27 mm
sisä-Ø	16 mm
Malli	leveä
Standardi	DIN 2084
Tuotetyyppi	Jyrsintuurnarengas